


## SJミルクケース

- 授乳の度に粉ミルクを量る手間がはぶけます。
- 3回分の粉ミルクを量り置きできます。
- おでかけや真夜中のミルクタイムに便利です。
- 中フタ付きなので容器の底に粉ミルクが付着せず衛生的です。
- 透明容器なので中身が確認できます。



**1 使い方**

赤ちゃんの月齢に合わせ、1回分の必要な粉ミルクを各容器に入れてください。

**2**

図の順序に、容器・中フタ・ロート・キャップを重ねてしっかり締めてください。

**3**

調乳の時は、キャップをはずし、そのままロートから粉ミルクを入れてください。

**4**

次の容器の中フタを空容器に付け、一番下に重ねてください。

### ▲ 警告

- 使用しない時は赤ちゃんの手の届かないところに保管してください。

### ▲ 注意

- 変質のおそれがありますので、粉ミルクを長時間容器に入れたままにしないでください。
- 使用前に必ず洗浄してください。

### 重要

- 変形のおそれがありますので、火のそばや食器洗浄器などの熱風吹き出し口付近には置かないでください。また、煮沸消毒後は容器にロートをセットして冷ましてください。
- 電子レンジ蒸気消毒は行わないでください。

### お手入れ方法

- やわらかいスポンジと食器用洗剤にて洗浄してください。
- 煮沸消毒はたっぷりのお湯で2～3分煮沸してください。

原料樹脂	キャップ・ロート 容器・中フタ	ポリプロピレン
耐熱温度	キャップ・ロート 容器・中フタ	110℃

MADE IN CHINA

0702